

WT-500 Widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Kennzeichnend sind die abgeschrägten Ränder, die auch bei dauerhafter Belastung im allgemeinen Verkehr mit Hubwagen oder Reinigungsmaschinen eine schnelle Beschädigung verhindern. Das Band besitzt zudem eine schmutzresistente Oberfläche.

- | Für glatte Böden im Innenbereich
- | Für Fußgänger und Hubwagen geeignet
- | Geeignet für Betonestrich glatt, EP-/ PU / MMA Beschichtungen und Fliesen



TECHNISCHE DATEN

Material:	PVC
Dicke: (ohne Liner)	1,1 mm ± 0,1
Liner:	Papier
Oberfläche:	Matt
Klebstoff:	Acrylat
Klebeigenschaft:	Permanent
Temperaturbereich:	-20°C bis +70°C
Verarbeitungstemperatur:	≥12°C
Verfügbare Farben:	Gelb, blau, rot, weiß, schwarz, grün, gelb/schwarz, rot/weiß

WEITERE INFORMATIONEN

Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Flurfördermitteln oder ähnlich schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Bandes führen. Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei 10°C bis 25°C.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.