

RUNDSTECKHÜLSE, ISOLIERT, QUERSCHNITT/STECKERMASS 4 - 6 MM²/5 MM

Artikelnummer: 180314

Rundstecker, isoliert- Technische Daten- Werkstoff: CuZn (Messing) - Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max.;

- Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Querschnitt: 4-6 mm², Steckermaß: 5 mm, Isolationsfarbe: gelb; L1: 24; L2: 13; D1: 3,6; Gewicht per 100 St. ~kg: 0,2; UL-gelistet: -; VE/Stck. 100.

Merkmal	Wert
	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Stecker
Halogenfrei	Ja
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	10 - 12
Isolation	teilisoliert
Nennquerschnitt	4 mm ² - 6 mm ²
Farbe der Isolation	rot
Steckerabmessungen	rund 5 mm
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
	- A

GTIN: 4021103803141

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de