

Artikelnummer: 129961

Kurzbeschreibung: Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 1 as, Volrubberen banden, draagvermogen 2000 kg, 3000 x 1500 mm



Langbeschreibung: Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 1 as, Volrubberen banden, draagvermogen 2000 kg, 3000 x 1500 mm: Basisframe van T-profiel (80/80/8 mm), impuls gelast. Alle 4 de hoeken met buishulzen voor het plaatsen van scepters, druppelzijden, etc. Stevige antislip en weerbestendige zeefdrukplaat met weerbestendige, 25 mm dikke OSB-plaat. Snelwisselsysteem voor de trekstang met valbeveiliging. Aanhangwagenkoppeling met pen (a[~] 30 mm). Schilderij in zuiver oranje (RAL 2004). 1-assige draaischijfbesturing: draaischijfbesturing met kogelomloopspindel, wendbaar, onderhoudsarm.[ul] Risicobeoordeling volgens DIN EN ISO 14121-1. CE-conformiteitsverklaring volgens richtlijn 2006/42/EG gebruiksaanwijzing onderhoudsschema onderdelenlijst Max. Rijsnelheid: 6 km/u Laadgebied: B 3000 X D 1500 mm Laadhoogte: 510 mm Banden: 360 x 60 mm Eigen gewicht: 390 kg Draagvermogen: 2000 kg[ul]

