

Artikelnummer: 134330

Kurzbeschreibung: Opvangcontainers serie SBO-38, voor doseervaten uit de serie FD, open



Langbeschreibung: Opvangcontainers serie SBO, voor doseervaten uit de serie FD, open, diverse varianten: De natuurlijk witte opvangbakken van de SBO-serie zijn cilindrisch gevormde, open en liploze opvangbakken voor de doseervaten van de FD-serie. Ze zijn ideaal voor het opvangen van waterverontreinigende vloeistoffen die uit de doseervaten lekken.

Dankzij de gesinterde literweegschaal is het vulniveau van buitenaf gemakkelijk af te lezen - dit zorgt voor extra comfort en veiligheid. Omdat ze via het rotatieproces zijn vervaardigd, zijn deze opvangbakken naadloos en bijzonder robuust. Het gebruikte materiaal is chemisch bestendig, voedselveilig en UV-gestabiliseerd LLD-polyethyleen. Wij kunnen u deze door het DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) goedgekeurde SBO serie inzamelcontainers leveren, met verschillende capaciteiten en in verschillende maten. **Meer details:**- overloopbak voor de doseervaten van de serie FD Ideaal voor het opvangen van waterverontreinigende vloeistoffen uit lekkages in doseervaten- Extreem robuust als naadloos geproduceerd in een roterend smeltproces.- aflezing van het vulniveau mogelijk van buitenaf dankzij de gesinterde literweegschaal- Uitvoering: cilindrisch, open en zonder deksel, open en zonder deksel- Goedgekeurd volgens DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik).- Gemaakt in Duitsland Materiaal: chemisch bestendig, voedselveilig en UV-gestabiliseerd LLD-polyethyleen- Kleur: natuurlijk wit- Uitvoeringen: verschillende capaciteiten (van 15 tot 1000 l) en verschillende afmetingen (van a^o buiten 340 mm en H 265 mm tot a^o buiten 1150 mm en H 1080 mm).

