

Artikelnummer: 30962

Kurzbeschreibung: Insteekstelling Stora 100, stellingsectie, 5 legborden, b 1000 mm

Langbeschreibung: Legbordstelling Stora 100, stellingsectie met 5 legborden, D 400 mm, zwarte palen: [ul] De verschillende stellingelementen kunnen eenvoudig gecombineerd worden Breedte per stellingwand = nominale breedte + 30 mm Hoeelementen voor optimaal ruimtegebruik Planken met 40 mm hoge opstaande rand Planken zijn in stappen van 60 mm in hoogte verstelbaar Hoogwaardige poedercoating Frame: zwart (RAL 9005) Planken en toebehoren: lichtgrijs (RAL 7035) Ieder rek bestaat uit vakken en 1 afsluitframe Draagkracht per vak: 100 kg* Draagkracht per veld: 600 kg* Diepte: 400 mm Uniforme hoogte: 2250 mm[ul]* (bij gelijkmatig verdeelde last)Veiligheidsadvies: Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\hat{=}$ 5 : 1 tegen kantelen beveiligen (wand- of vloerverankering)

