

Artikelnummer: 129761

Kurzbeschreibung: Plattformwagen, 2000 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg

Langbeschreibung: Plattformwagen, 2000 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 33,7 x 2 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010). Ladefläche: 2000 x 800 mm

Au ssenma sse: 2060 x 800 mm

Tragkraft: 1.200 kg

Rad a'Ëœ: 200 mm

Eigengewicht: 59 kg

Ladeflächenhöhe: 285 mm

EAN/GTIN: 4250448509788

