

**Artikelnummer:** 155733

**Kurzbeschreibung:** Handtacker Rapid 34, Gehäuse Stahl, für Heftklammern Typ 140

**Langbeschreibung:** Handtacker Rapid 34, Gehäuse Stahl, für Heftklammern Typ 140: Der Handtacker Rapid 34 hat ein Gehäuse aus Stahl und gewährleistet somit eine hohe Lebensdauer. Dabei passen die Heftklammern Typ 140 in den Handtacker Rapid 34. Dieser Handtacker eignet sich für zahlreiche Anwendungen und Projekte, die ein präzises Arbeiten erfordern. Der Handtacker Rapid 34 ist bekannt für seine lange Lebensdauer und kommt mit einem patentierten Griffhebel für ergonomisches Handwerken. Die 3-Stufen-Schlagkraftregelung erleichtert die Arbeit um 40



Prozent. Viele Materialien lassen sich mit dem Handtacker Rapid 34 bearbeiten. Dampfsperren, Kunststofffolien, Pappe, Papier, Hartfaser oder dünne Platten. Geeignet ist der Handtacker Rapid 34 für Flachdrahtheftklammer Typ 140 mit einer Länge von 6 bis 14 mm. Das Gehäuse und die Verschleißteile bestehen aus Stahl und auf das Gerät gibt es 5 Jahre Garantie. Das Magazin fasst 84 Heftklammern und insgesamt wiegt der Handtacker 870 g. Weitere Details: Leistungsstarker Handtacker Typ Heftklammern: Typ 140 Heftklammernlänge: 6 bis 14 mm Magazin Kapazität: 84 Heftklammern Material Gehäuse: Stahl Ladesystem: Unterlader 40% weniger benötigter Kraftaufwand dank patentiertem leichtgängigem Griffhebel und 3-Stufen-Schlagkraftregelung Gehäuse und Verschleißteile aus Stahl Ergonomischer Griff mit Verriegelungsfunktion für einfaches Verstauen 5 Jahre Garantie Farbe: silber Gewicht: 870 g

**EAN/GTIN:** 7313465957219