

ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene

Art.nr.	12.02.1005
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	12.02.1005
EAN (een stuk)	7611990194858



Konverter für RS422/RS485 Geräte an den RS232 Port des PC, mit galvanischer Trennung • Isolation 3000 VDC (optisch) • Voll kompatibel mit seriellen COM Ports • Anschluss: RS-232: DB9 Buchse, RS-422/485: Klemmenblock 7 pol. • Sende-Empfangsrichtungsumschaltung automatisch (Auto-Toggling) • Daten Transfer Rate bus zu 115Kbit/s • Terminal resistance und Echo mode • DIP Switch für Terminal settings • Signale: TXD, RXD, RTS, CTS, GND für RS-232 • 15KV ESD Schutz für alle Signale, RS-422/485 Signal Surge Protection • Status LEDs • Hardware Lösung, Keine Software notwendig • Stromversorgung: DC Spannungsversorgung 10~30 VDC über Klemmenblock (m. Überspannungsschutz) • Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit, Server 2008 R2, Windows 7, Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X • Lieferumfang: Konverter, Manual

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkt type	Serieller Schnittstellenkonverter
Kleur	zwart
Inhoud	Konverter, Bedienungsanleitung, Treiber
Aansluiting kant 1 (PC)	RS232

Aansluiting kant 2 (Peripherie)	Klemmenblock
Type connector kant 1	D-Sub 9-polig (DB-9)
M/F kant 1	Weiblich (Buchse)
Type connector kant 2	Terminalblock
M/F kant 2	Weiblich (Buchse)
Omzet richting	RS422/RS485- RS232
Toepassing	extern
Technische bijzonderheden	DIN Hutschienenmontage