

## Kärcher Anschlussmuffe für Elektrowerkzeug

**KÄRCHER**

für Nass-/Trockensauger, Anschluss  
DN 35, Durchmesser innen/außen 32  
mm / 39 mm, elektrisch leitfähig,  
schraubbar

Artikelnummer: 119902









Anschlussmuffe für Elektrowerkzeug

- für Nass-/Trockensauger
- Anschluss DN 35
- Durchmesser innen/außen 32 mm / 39 mm
- elektrisch leitfähig, schraubbar

### Technische Details

Reinigungstyp	Zubehör	Durchmesser Außen	39 mm
für Reinigungsgerät	Nass-/Trockensauger	Höhe	80 mm
Nennweite	35 mm	Länge	45 mm
Innendurchmesser	DN 35	Breite	45 mm
Zubehör Ausführung	elektrisch leitfähig, schraubbar	Gewicht	0,042 kg
Durchmesser Innen	32 mm		

### Zubehör

119282		Nass-/Trockensauger, Leistung 1380 W, Luftmenge 4020 l/min, Behältervolumen 27 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 400 mm
119312		Nass-/Trockensauger, Leistung 2760 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 55 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119319		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119321		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119322		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119323		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119324		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm