

Casoo Lenkrolle



Traglast 250 kg, Mit TPE-Bereifung,
Durchmesser 200 mm, Nabe mit
Schwenklager, Naben Länge 59 mm,
Felge aus Polypropylen, Befestigung
mit Platte



Artikelnummer: 243298

Lenkrolle

- Traglast 250 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Durchmesser 200 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Naben Länge 59 mm
- Felge aus Polypropylen
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	ohne
Traglast	250 kg	Länge Nabe	59 mm
Bereifung	TPE	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm
Rad-Ø	200 mm	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Material Felge	Polypropylen	Gewicht	1,88 kg

