



## HQI-E 1000 W/N E40

EAN	4008321528261
Bemessungsleistung	1 kW
Bemessungslichtausbeute (KVG)	94 lm/W
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0.85
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0.74
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0.67
Bemessungs-LLMF bei 8.000h	0.63
Länge	380.00 mm
Quecksilbergehalt der Lampe	105.0 mg
Bemessungslampenlebensdauer	9000 h
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0.98
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0.92
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0.77
Nennlebensdauer	9000 h
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Dimmbar	Nein
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	1172 kWh/1000h

26.08.2013 13:09:59

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf [osram.de](http://osram.de).