

**Artikelnummer:** 156742

**Kurzbeschreibung:** Werkbank Serie 8000, stationär, Stahlblech-Ablageboden, B 750 x T 700 x H 840 a'çâ,-â€œ 1040 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank Serie 8000, stationär, Stahlblech-Ablageboden, Breite von 750 bis 2000 mm: Diese Ausführung der Werkbank Serie 8000 ist stationär und hat einen Stahlblech-Ablageboden. Dabei können Sie die Werkbank Serie 8000 mit einer Arbeitsplatte in Buche-Massiv wahlweise in einer Breite von 750 mm bis 2000 mm bestellen. Dank der 650 mm tiefen Schweißkonstruktion und der 40 mm starken Arbeitsplatte in Buche-Massiv ist diese Ausführung der Werkbank Serie 8000 besonders robust und stabil.

Die Werkbank Serie 8000 hat Gestellfüsse aus Profi I-Stahlrohr, die zum Niveaueingleich höhenverstellbar und mit Anti-Rutsch-Noppen versehen sind. Unterhalb der Arbeitsplatte befindet sich ein 4-seitiger Auflagerahmen. Hinzu kommt der Stahlblech-Ablageboden mit einer Fachhöhe von 620 mm. In Lichtgrau verfügbar, kann die stationäre Werkbank in fünf unterschiedlichen Breiten bestellt werden. Dabei werden die Werkbänke der Serie 8000 komplett montiert geliefert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Höhenverstellbare Gestellfüsse mit Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppe Auflagerahmen 4-seitig unter der Arbeitsplatte Stahlblech-Ablageboden, Fachhöhe 620 mm Arbeitsplattenstärke: 40 mm Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Material Gestell: Stahlrohr pulverbeschichtet Lieferung: komplett montiert Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



**EAN/GTIN:** 4040376239525