

## RHINO™ Etiketten

Die RHINO™ -Bänder wurden für harte Einsatzbedingungen entwickelt und zeichnen sich durch Widerstandsfähigkeit gegen Abreibung, Temperaturunterschiede, Chemikalien, Lösungsmittel, Wasser und UV-Strahlung aus. DYMO bietet abhängig von der Anwendung mehrere spezielle Materialien, die alle mit einem starken Kleber versehen sind und mit einem sorgfältig ausgewählten Farbband für hochwertige Druckqualität und Widerstandsfähigkeit ausgewählt wurden. Die RHINO™- Bänder verfügen über Rückseitenschlitzung zum leichten Abziehen.

# DYMO®

## Nylon-Schriftbänder RHINO™

- aus flexiblem Nylon
- resistent gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen und UV-Strahlung
- Thermotransferdrucktechnik - Etiketten verschmieren nicht und bleichen nicht aus
- entsprechen den OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen
- für Industrial LabelPrinter 219, RHINO™ 4200, RHINO™ 5000, RHINO™ 5200, RHINO™ 6000
- **Hinweis:** 24 mm Band nur für RHINO™ 6000 verwendbar



### Anwendungsbeispiele:

- für die Beschriftung von Drähten, Kabeln und sonstigen runden Oberflächen

### Für wen geeignet:

- Büroanwender
- Industrie
- Elektriker



Symbolbild: Nylon-Schriftband RHINO



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Schriftbandmaße	Schriftbandfarbe	Schriftfarbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Nylon-Schriftband RHINO	Nylon	12 mm x 3,5 m	gelb	schwarz	18490	80918756
		12 mm x 3,5 m	weiß	schwarz	18488	80918758
	Nylon	19 mm x 3,5 m	gelb	schwarz	18491	80918757
		19 mm x 3,5 m	weiß	schwarz	18489	80918759
	Nylon	24 mm x 3,5 m	gelb	schwarz	1734525	80913850
		24 mm x 3,5 m	weiß	schwarz	1734524	80913840