

fetra rouleur de bouteilles

force 80 kg, Ø plateau 310 mm,
capacité 1x bouteille 11 l,
plateforme ouvert, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
 aux rayures en RAL5007 bleu brillant,
 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes
 pivotantes avec freins

Numéro d'article: 118583



fetra
Transportgeräte



fetra Rouleur de bouteilles en acier

Force 80 kg

rouleur de bouteilles

- force 80 kg
- Ø plateau 310 mm
- capacité 1x bouteille 11 l
- plateforme ouvert
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 75 mm
- avec bandage caoutchouc pleinsur jante plastique
- moyeu avec roulement à billes
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	pneumatique	caoutchouc plein
type de rouleur	rouleur de bouteilles	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
charge	80 kg	matériau de jante	plastique
norme européenne	non	roulement	roulement à billes
diamètre de plateau	310 mm	Ø de roue	75 mm
capacité	1x bouteille 11 l	hauteur	970 mm
plateforme	ouvert	largeur	410 mm
matériau	acier	surface	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	couleur	bleu brillant // RAL5007
barre directrice	oui	garantie	10 années
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	Poids	7 kg