

Blume Förderanlagen convoyeur à rouleaux

rouleau de manutention en acier,
diamètre de roulette 50 mm,
convoyeur longueur x largeur 3 m x
700 mm, empattement 100 mm

Numéro d'article: 132908



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Élément pour transporteur lourd à rouleaux

Droit

convoyeur à rouleaux











- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 50 mm
- convoyeur longueur x largeur 3 m x 700 mm
- largeur 780 mm
- empattement 100 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 300 mm et d'une largeur maximale de 900 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 40 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------|--------|
| manutention dynamique | convoyeurs | largeur du produit transporté ju | 900 mm |
| type de convoyeur | convoyeur à rouleaux | longueur min. du produit transpo | 300 mm |
| composants de | élément pour convoyeur | empattement | 100 mm |

| | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| convoyeur | | | |
| type de roulettes | rouleau de manutention | hauteur de cadre | 70 mm |
| matériau de roulette | acier | largeur de cadre | 40 mm |
| diamètre de rouleau | 50 mm | matériau de cadre | acier |
| longueur de convoyeur | 3 m | surface de cadre | galvanisé |
| extensible | non | forme de cadre | profilé en U |
| largeur de convoyeur | 700 mm | Poids | 83,1 kg |
| largeur | 780 mm | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 133048 | · | courbe 45 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 0,7 m, empattement 100 mm |
| 133208 | · | courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 0,7 m, empattement 100 mm |
| 133365 |  | passage pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 700 mm, empattement 100 mm, avec charnières et équilibre |
| 133467 |  | support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 700 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 135291 |  | Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation à un côté, profilé en U, longueur 1 m, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 135305 |  | Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation double face, profilé en U, longueur 1 m, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 135473 |  | butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 700 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 508099 |  | support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 700 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 508105 |  | support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 700 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 508112 |  | support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 700 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 508119 |  | support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 700 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 508125 |  | support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 700 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |