

Rollcart support cycles



force 0,4 t, plateau longueur x largeur 805 x 535 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausse 4 parois, cadre avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roues, avec bandage air sur jante tôle d'acier



Numéro d'article: 158255

Rollcart Support cycles

Force 400 kg

support cycles

- force 0,4 t
- plateau longueur x largeur 805 x 535 mm
- hauteur de charge 255 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausse 4 parois
- timon avec demi-coque soudée
- avec 2 coudes d'appui intégrés
- cadre avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- 2 roues
- avec bandage air sur jante tôle d'acier
- livré incluant l'attelage de remorque avec adaptateur de tige de selle, boulon à rotule et clip

Détails techniques

appareil de manutention	remorque	Exécution du timon	avec demi-coque soudée
type de remorque	support cycles	nombre/type de roulettes	2 roues
matériau	acier	pneumatique	air
charge	0,4 t	Diamètre de roue	400 mm
hauteur de charge	255 mm	largeur de roue	100 mm
longueur de plateau	805 mm	matériau de jante	tôle d'acier
largeur de plateau	535 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
rehausses	4 parois	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	équipement piètement	2 coudes d'appui intégrés
surface de plateforme	antidérapant	volume de livraison	attelage de remorque avec adaptateur de tige de selle, boulon à rotule, clip
exécution de plateforme	imperméable	Poids	28 kg