

Cascoo Roue encastrable



force 250 kg, avec bandage élastique, moyeu avec Double roulement à billes, diamètre 125 mm, jante en aluminium

Numéro d'article: 243117



Roue encastrable

- force 250 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec Double roulement à billes
- diamètre 125 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	aluminium
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	Double roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	250 kg	pare-fils	non
pneumatique	élastique	Poids	0,63 kg
Ø de roue	125 mm		

