

## Cascoo roulette pivotante

force 150 kg, avec bandage élastique, moyeu avec Palier de pivotement, diamètre 80 mm, longueur moyeu 40 mm, jante en polyamide, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243392



roulette pivotante

- force 150 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec Palier de pivotement
- diamètre 80 mm
- longueur moyeu 40 mm
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	frein	sans
charge	150 kg	pare-fils	non
pneumatique	élastique	longueur de moyeu	40 mm

Ø de roue	80 mm	distance trou de vis	80/77x60 mm
matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	0,75 kg