

chariot à timon

force 150 kg, plateau longueur x largeur 820 x 650 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, 2 roues, roues avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 272231

chariot à timon





- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 820 x 650 mm
- hauteur x longueur x largeur 900 x 1600 x 910 mm
- timon avec barre de poussée
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
- 2 roues
- roues avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues parallèle
- Produit livré démonté – montage facile
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	plateforme	ajouré
type de chariot	chariot à timon	matériau de plateforme	bois
charge	150 kg	nombre/type de roulettes	2 roues
longueur de plateau	820 mm	pneumatique	caoutchouc plein
largeur de plateau	650 mm	disposition des roues	parallèle
matériau	acier	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur	900 mm	couleur	noir
barre directrice	oui	livraison	démonté

timon	avec barre de poussée	garantie	5 années
longueur	1600 mm	Poids	19 kg
largeur	910 mm		

Cela s'adapte aussi ...

149734		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
215917		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 200 x 140 x 140 mm, convient pour 10 DVD
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique