## **BS-ROLLEN**

## roulette pivotante

force 60 kg, avec bandage TPE, diamètre x largeur 75 x 24 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm







Numéro d'article: 524968

## **BS-ROLLEN** Roulette pour machines non tachante

## Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 60 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 75 x 24 mm
- espacement des trous des vis 45x45 mm, Ø trou des vis 6,5 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques			
manutention dynamique	roulettes	palier de pivotement	roulement à billes
type de roulettes	roulette pour appareils	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	hauteur totale	101 mm
charge	60 kg	largeur de roue	24 mm

pneumatique	TPE	portée	25 mm
Ø de roue	75 mm	propriété surface de roulement	Non tachante
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	60 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque	60 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	distance trou de vis	45x45 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	6,5 mm
conducteur d'électricité	non	Poids	0,224 kg
matériau de boîtier	acier inoxydable		

Cela s'adapte aussi				
400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes		
438985	1	roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm		
763068	TELL	bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés		