



## Diamond Tread Arbeitsplatzmatte

### Zweilagige Industriematte für Schweißarbeitsplätze



- Industrienmatten mit DUALayer: Geschäumte PVC-Unterseite und robuste, flammhemmende Oberlage.
- Abgeschrägte Ränder der Arbeitsplatzmatte reduzieren Stolpergefahren
- Griffige Diamantoberfläche für guten Halt für den Einsatz als Antirutschmatte.
- Beugt als Anti-Ermüdungsmatte den aus langen Stehphasen resultierenden Effekten wirksam und zuverlässig vor.
- Brandschutzklasse Cfl-S1, schwer entflammbar (entspricht B1 nach DIN4102)
- Als Meterware im Zuschnitt oder als Arbeitsplatzmatten in verschiedenen Größen erhältlich.



## Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
DTB010001	0,6 m x 0,9 m	Schwarz	3,70 kg
DTB010002	0,9 m x 1,5 m	Schwarz	9,32 kg
DTB010003	0,9 m x 18,3 m	Schwarz	113,00 kg
DTB010003C	0,9 m x pro Laufmeter	Schwarz	6,50 kg

## Technische Spezifikation

<b>Material</b>	Vinyl-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum (Fusion bonded, nicht geklebt)
<b>Oberseite</b>	Rautenprofil
<b>Materialstärke</b>	15 mm
<b>Rollenlänge</b>	18,3 m
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	0°C bis +55°C
<b>Witterungsbeständigkeit</b>	Geeignet für trockene Innenbereiche. Hält Schweißfunken und anderen heißen Materialien stand.
<b>Typischer Anwendungsbereich</b>	Schweißanlagen
<b>Montage</b>	Lose verlegbar
<b>Reinigung</b>	Oberfläche fegen/abwischen
<b>Brandschutz</b>	BS EN 13501-1 Klasse Cfl - s1
<b>Herkunftsland</b>	China