

Termékinformációk

12 40 200

Önbeállító huzalcsupasztító fogó



- Vékony szalagkábelekhez - 10,0 mm szélesség egy munkamenetben
- Egy-, több- és hajszálerű vezetékhez műanyag- vagy gumiszigeteléssel
- önmagától igazodik a különböző vezeték-keresztmetszetekhez, - így a vezeték nem sérül meg
- Vágómélység utána állítható különféle szigetelőanyagoknál
- Huzalvágóval a Cu- és Al-vezetékhez, többvezetékes - 10 mm² és egyvezetékes - 6 mm²
- Könnyű járású mechanika
- Kések és műanyag szorítópofák könnyen cserélhetők
- Kis súly
- Ház: műanyag, üvegszál-erősítésű
- Kés: speciális szerszámacél, olajban edzett

AAA



Általános

Cikkszám	12 40 200
EAN	4003773026662
Súly	202 g
Méret	200 x 95 x 21 mm

Műszaki jellemzők


Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	0,03 — 10,0 mm ²
Hosszütköző	3 – 18 mm
AWG	32 — 8

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



beállítható hosszütköző





precíz huzalcsupaszítás a vezeték megsértése nélkül