

Broszura informacyjna

30 13 160

Szczypce płaskie wydłużone

DIN ISO 5745



- Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie
- Różne rodzaje szczęk
- Długie, płaskie szczęki
- Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	30 13 160
EAN	4003773043485
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	118 g
Wymiary	160 x 51 x 12 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	5,0 mm
Długość szczęki (L3)	46,5 mm
Szerokość główki (W3)	16,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych