

Termékinformációk

90 25 185

Csővágó műanyag kompozit csövekhez

- Ø 12–25 mm-es kompozit csövek vágásához
- Tiszta, sima és sorjamentes vágott felületek
- Könnyen cserélhető kés
- Nyitórugóval és zárókilincsel
- Ergonomikus kialakítású fogantyúk üvegszálas erősítésű műanyagból
- Kábelek vágására nem alkalmas
- A legerősebb speciális acélból készül kés, olajban edzett és megeresztett



Általános

Cikkszám	90 25 185
EAN	4003773084839
Fogantyúk	erős, üvegszállal erősített műanyagból
Súly	175 g
Méret	185 x 68 x 24 mm

Műszaki jellemzők

Vágási kapacitások (átmérő)	Ø 12 – 25 mm
-----------------------------	--------------

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



A nagy szilárdságú éles penge simán és sorjamentesen vágja el a kompozit és műanyag csöveket