

Productinformatie

97 52 05

Krimptang

Ook te bedienen met twee handen



- Voor soldeervrije, elektrische verbindingen
- Tot 30% minder handkracht vereist in vergelijking met courante krimptangen dankzij de hefboomoverbrenging
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Bediening met twee handen voor een eenvoudige verkrimping van grote kabeldiameters
- Goede hantering dankzij uitgebalanceerde zwaartepunten, gebogen kop en ergonomisch gevormde handgrepen
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard

Algemeen

Artikel-nr.	97 52 05
EAN	4003773025467
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Benen	met antislip kunststof bekleding
gewicht	572 g
Afmetingen	250 x 83 x 24 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	niet geïsoleerde open aansluitstekkers (4,8 + 6,3 mm stekkerbreedte)
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 — 6 mm ²
Aantal krimpprofielen	3
AWG	20 — 10

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Tweede stap: vanaf nu voor de verdere verkrimping de hele hand gebruiken

Derde stap: wanneer meer kracht is vereist, v.b. bij geïsoleerde verbinders 6 mm² is dankzij de langere handgrepen is bediening met twee handen mogelijk



Eerste stap: knijp de benen met twee vingers samen, tot de twee bekken de te krimpen verbinder raken