

## Información sobre productos

# 99 00 220 K12

## Tenaza rusa (tenaza rusa)

DIN ISO 9242

- Con una anchura de cabeza de 12 mm, especial para romper y dar forma a losetas de mosaico
- Para torcer y cortar alambre de atar en una sola operación: rápida, fiable y económica
- Filos de corte templados adicionalmente; dureza de los filos aprox. 61 HRC
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas



### Información general

Núm. de artículo	99 00 220 K12
EAN	4003773027812
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Peso	305 g
Dimensiones	220 x 44 x 13 mm
Norma	DIN ISO 9242
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 2,4 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 1,6 mm
Longitud de la cuchilla mm	12,0 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



