

opvangbak

voor 1 x 200 liter vat, opvangvolume 200 l, hoogte x breedte x diepte 470 x 815 x 815 mm, met PE-element en rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 104765

Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen
- voor 1 x 200 liter vat
- opvangvolume 200 l
- hoogte x breedte x diepte 470 x 815 x 815 mm
- met PE-element en rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- steunvoet, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten



opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	oppervlak	verzinkt
type opvangbak	opvangbak	opvangbak uitrusting	PE-element, rooster
opslagplaats	onderdak	materiaal rooster	staal
capaciteit	1 x 200 liter vat	oppervlak rooster	verzinkt
opvangvolume	200 l	onderbouw	steunvoet
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdhoogte	100 mm
hoogte	470 mm	stapelbaar	nee
breedte	815 mm	verrijdbaar	nee
diepte	815 mm	kleur uitvoering	verzinkt
materiaal	staal	gewicht	77 kg

Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm