

## Bauer bac de rétention

pour 1 fût de 200 litres, volume de rétention 210 l, hauteur x largeur x profondeur 460 x 800 x 800 mm, en acier avec laquage en RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 104785



## Bauer Bac de rétention

bac de rétention





- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour 1 fût de 200 litres
- volume de rétention 210 l
- hauteur x largeur x profondeur 460 x 800 x 800 mm
- s. caillebotis
- en acier avec laquage en RAL 5012 bleu clair
- pieds d'appui, garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- construction du bac de rétention agréée par les autorités









## Détails techniques

|                                  |   |                                  |                  |
|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------|
| type de stockage de produits dan | bac de rétention  | matériau                         | acier            |
| type de bac de rétention         | bac de rétention  | surface                          | laqué            |
| lieu de stockage                 | à l'abri  | couleur                          | bleu // RAL 5012 |
| capacité                         | 1 fût de 200 litres                                       | équipement bac de rétention      | aucun            |
| volume de rétention              | 210 l   | soubassement                     | pieds d'appui    |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau et inflammables         | possibilité de passage au-dessou | oui              |
| construction (autorisation)      | construction du bac de rétention agréée par les autorités | garde au sol                     | 100 mm           |
| hauteur                          | 460 mm  | roulant                          | non              |
| largeur                          | 800 mm  | exécution couleur                | bleu // RAL 5012 |
| profondeur                       | 800 mm  | Poids                            | 43 kg            |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 522632 |    | soutirage de fûts, pour fût 1 x 60 litres, hauteur x largeur x profondeur 455 x 355 x 545 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 522633 |  | soutirage de fûts, pour fût 2 x 60 litres, hauteur x largeur x profondeur 455 x 755 x 545 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 522634 |  | soutirage de fûts, pour fût 3 x 60 litres, hauteur x largeur x profondeur 455 x 1155 x 545 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion  |
| 522635 |  | soutirage de fûts, pour 1 fût de 200 litres, hauteur x largeur x profondeur 455 x 540 x 775 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 200237 |  | station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir  |
| 208879 |  | fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir          |
| 235631 |  | système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm   |
| 235787 |  | liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot       |
| 235788 |  | liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot  |
| 503884 |  | absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 504444 |  | sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm  |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |
| 525732 |  | symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm   |
| 525760 |  | symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm   |