

Hymer verrijdbare platformladder ProTect

bordes hoogte x breedte x diepte
700 x 600 x 425 mm, 3 brede sporten
(incl. bordes), van aluminium,
plaatsbesparend inklapbaar

Artikelnummer: 157770



HYMER



Hymer Platformladder ProTect

verrijdbare platformladder

- bordes hoogte x breedte x diepte 700 x 600 x 425 mm
- trap eenzijdig
- 3 brede sporten (incl. bordes)
- sporten diepte 45 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,2 m
- balklengte 1850 mm
- opgesteld hoogte x breedte 1730 mm x 650 mm
- van aluminium
- plaatsbesparend inklapbaar
- ingeklapt hoogte x breedte x diepte 2080 x 560 x 250 mm



- uitrusting: opbergbak
- veilig in gebruik door leuning, kniereling, verstelbare draagarm en veiligheidsdeur
- leuning beide zijden
- antislip laddervoeten, 2 kantelwielen
- gewicht 14,2 kg
- conform DIN EN 131-7
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	klapfunctie	plaatsbesparend inlapbaar
laddertype	verrijdbare platformladder	in-/uitklaphoogte	2080 mm
materiaal	aluminium	in-/uitklapbreedte	560 mm
gebruik	eenzijdig	in-/uitklapdiepte	250 mm
hoogte sokkel	700 mm	onderbouw	antislip laddervoeten, 2 kantelwielen
breedte sokkel	600 mm	verrijdbaar	nee
diepte sokkel	425 mm	veiligheidsuitrusting ladder	leuning, kniereling, verstelbare draagarm en veiligheidsdeur
lengte paal	1850 mm	ladder uitrusting	opbergbak
werkhoogte	2,2 m	veiligheidsbeugel	ja
sporten aantal	3	leuning	beide zijden
type trede/sport	brede sporten	opbergbak	ja
diepte sport	45 mm	norm	DIN EN 131-7
hoogte	1730 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
breedte	650 mm	garantie	10 jaar
ladder voor op de trap	nee	gewicht	14,2 kg
in-/uitlapbaar	ja		