

VARIOfit chariot à plateaux

force 250 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 605 x 410
mm, plateau(x) en bois, châssis en
RAL5010 bleu gentiane, avec
bandage TPE

Numéro d'article: 202949



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot à plateaux

pour bacs norme Europe

chariot à plateaux





- force 250 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 605 x 410 mm
- plateau(x) en bois
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier (soudé)
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de finition	soudé
type de chariot	chariot à étagères	norme européenne	oui
charge	250 kg	rehausses	aucune
longueur de plateau	605 mm	conducteur d'électricité	non
largeur de plateau	410 mm	rabattable	non

nombre de plateaux	2 pièce	pneumatique	TPE
matériau plateau(x)	bois	roulement	roulement à billes
alignement de niveaux	droit	disposition des roues	rectangulaire
équipement chariot	sans équipement	couleur	bleu gentiane // RAL5010
hauteur	600 mm	garantie	12 années
matériau	acier	Poids	18,45 kg

Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique