

universele wagen

draagvermogen 150 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 785 x 425 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zilvergrijs, wielen met massief rubber-banden



Artikelnummer: 205706

Universele wagen

Draagvermogen 75 kg

universele wagen


- draagvermogen 150 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 785 x 425 mm
- hoogte x lengte x breedte 960 x 890 x 465 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zilvergrijs
- staalconstructie
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- wielen met massief rubber-banden
- wielnaaf met glijlager
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	universele wagen	etage-inrichting	recht
lengte laadvlak	785 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
breedte laadvlak	425 mm	banden	massief rubber
hoogte	960 mm	wiel-Ø	125 mm
etages aantal	3 stuks	wiellager	glijlager

draagvermogen	150 kg	elektrisch geleidend	nee
materiaal platform	hout	schuifbeugel	2 stuks
oppervlak platform	met kunststof laag	in-/uitklapbaar	nee
constructies	geen	wielstand	rechthoekig
materiaal	staal	oppervlak	m. poedercoating
lengte	890 mm	kleur	zilvergrijs
breedte	465 mm	gewicht	31 kg

Gerelateerde Producten

176175		rem voor transportwagen, voor diameter 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---

Dit past ook bij ...

139644		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/zwart
527975		sorteerrek, 5 vakken, passend voor DIN A4, Voor tafel- of wandmontage, hoogte x breedte x diepte 330 x 360 x 250 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs
533589		hangmappenwagen, hoogte x breedte x diepte 670 x 810 x 430 mm, voor 100 hangmappen, frame van staal in lichtgrijs