

## Treston ESD-zichtbak

hoogte x breedte x diepte 156 x 186 x 300 mm, van polypropyleen in zwart

VE 24 stuks

**Artikelnummer: 230155**



TRESTON

5 YEARS WARRANTY



### ESD-zichtbak


- hoogte x breedte x diepte 156 x 186 x 300 mm
- van polypropyleen in zwart
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +70 °C
- legbord binnen gewelfd
- met schrijfvak voor
- Gelijke breedten stapelbaar
- ESD - elektrisch geleidende uitvoering
- 5 jaar garantie

### Technische details



baktype	Zichtbak	materiaal	polypropyleen
euronorm	nee	vloerconstructie	binnen gewelfd
elektrisch geleidend	ja	stapelbaar	ja
hoogte	156 mm	beletteringsveld	schrijfvak voor
breedte	186 mm	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +70 °C
diepte	300 mm	kleur	zwart
binnenhoogte	140 mm	garantie	5 jaar

binnenbreedte	155 mm	gewicht	12,6 kg
binnendiepte	230 mm		

## Gerelateerde Producten

230181		verrijdbare ESD-stelling voor zichtbakken, hoogte x breedte x diepte 1630 x 780 x 715 mm, veldlast 300 kg, 8 niveaus met rails voor zichtbakken, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

216909		Antistatisch plat zakje, van polyethyleen in roze, dikte 100 µm, lengte x breedte binnen 400 x 300 mm
221146		beschermhandschoenen, van polyamide in wit met polyurethaan-coating, ademend en naadloos, afmeting 9