

RAU

chariot à outils

Serie 7000

hauteur x largeur x profondeur 975 x 1145 x 650 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni, force 450 kg, exécution du châssis 4 roul., équipement : 5 tiroirs, 1 armoire, 1 pochette pour documents, 1 barre de poussée, Avec porte à battants, verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, soubassement 2 ro



RAU.



Numéro d'article: 231043



chariot à outils

- hauteur x largeur x profondeur 975 x 1145 x 650 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni
- épaisseur de panneau 25 mm
- force 450 kg
- exécution du châssis 4 roul.
- équipement : 5 tiroirs, 1 armoire, 1 pochette pour documents, 1 barre de poussée
- à gauche 5 tiroirs


- à droite 1 armoire, 1 pochette pour documents
- hauteur des tiroirs 2x90 mm/1x150 mm/1x180 mm/1x210 mm
- dimensions utiles tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur utile = hauteur frontale - 15 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs avec rails télescopiques à roulement à billes et retour automatique, extension 100 %
- Avec porte à battants
- avec poignée barre ErgoScript® avec revêtement de couleur aluminium et protection transparente
- avec champ d'inscription
- verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE sur jante polypropylène
- roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie

Détails techniques






type de meuble	table	poignée	poignée barre sur toute la largeur
type de table	établi	champ d'inscription	oui
Exécution du bâti	4 roul.	matériau de plaque	bois de hêtre massif
forme de châssis	piètement 4 pieds	surface de plaque	avec huilage verni
hauteur	975 mm	matériau de châssis	acier
largeur	1145 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
profondeur	650 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
épaisseur de panneau	25 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
charge	450 kg	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
hauteur réglable	non	système de fermeture	serrure cylindrique à goupilles
équipement établi	5 tiroirs, 1 armoire, 1 pochette pour documents, 1 barre de poussée	tablettes	1 pièce
soubassements à gauche	5 tiroirs	nombre de portes	1 pièce
soubassements à droite	1 armoire, 1 pochette pour documents	type de porte	porte à battants
nombre de tiroirs	5 pièce	roulant	oui
nombre x hauteur tiroirs	2x90 mm/1x150 mm/1x180 mm/1x210 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur utile du tiroir	490 mm	pneumatique	TPE
profondeur utile du tiroir	560 mm	matériau de jante	polypropylène
hauteur utile de tiroir (détaill)	hauteur frontale - 15 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
capacité de charge de	100 kg	Ø de roue	125 mm

tiroir		
extension tiroir	100 %	livraison livré monté
glissière tiroir	rails télescopiques à roulement à billes et retour automatique	garantie 5 années
verrouillable	oui	Poids 106 kg

Accessoires

231162		Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 2 séparateurs longitudinaux + 9 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur frontale 60 - 90 mm, hauteur x largeur x profondeur 47 x 490 x 560 mm
231163		Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 2 séparateurs longitudinaux + 9 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur frontale 120 - 150 mm, hauteur x largeur x profondeur 90 x 490 x 560 mm
231164		Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 2 séparateurs longitudinaux + 9 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur frontale 180 - 360 mm, hauteur x largeur x profondeur 150 x 490 x 560 mm

Cela s'adapte aussi ...

158965		balance de table, non étalonnable, plateforme en plastique, largeur x profondeur 318 x 258 mm, plage de pesage entre 50 kg, Lisibilité par incréments de 20 g
184197		Tapis individuel revêtement de sol industriel, hauteur x longueur x largeur 13 x 900 x 600 mm
195726		étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
217101		cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation
530330		tabouret, assise hauteur 540 - 720 mm, revêtement en similicuir en bleu, structure en aluminium, piètement avec roulettes