


## Scangrip kop inspectielamp MULTILIGHT CONNECT FLEX

geschikt voor handgreep werklamp,  
Lampen: COB-led, straalhoek 110 °

Artikelnummer: 254544

SCANGRIP

3 YEARS  
WARRANTY



### kop inspectielamp

- geschikt voor handgreep werklamp
- hoogte x lengte x breedte 41 x 244 x 41 mm
- Lampen: COB-led
- brandduur 12,5 - 26 h
- straalhoek 110 °
- draaibaar in alle richtingen
- Compatibel met METABO/CAS
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP30: vreemd deeltje > 2,5 mm
- 3 jaar garantie



## Technische details

gereedschapstype	industrielamp	vermogen accu	5,2 Ah
type lamp	kop inspectielamp	lampkop uitvoering	draaibaar in alle richtingen
geschikt voor (product/materiaal	handgreep werklamp	lengte	244 mm
type lamp	COB-led	hoogte	41 mm

brandduur	12,5-26 h	breedte	41 mm
lichtstroom	375-750	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
dimbaar	ja	ip beschermingsklasse	30: vreemd deeltje > 2,5 mm
afstraalhoek	110 °	garantie	3 jaar
accutype	METABO/CAS	gewicht	0,12 kg

## Gerelateerde Producten

254540



werklamp met verwisselbare lampkop, Lampen: COB-led, met beugel, haak en magneet, straalhoek 110 °, met werkt op elektriciteitsnet/accu