

## duwbeugelwagen

draagvermogen 250 kg, laadvlak  
lengte x breedte 800 x 500 mm,  
platform gesloten met  
greepuitsparing, onderstel verzinkt in  
zilverkleurig, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, wielen met massief  
rubber-banden



**Artikelnummer: 272181**

### duwbeugelwagen




- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 800 x 500 mm
- laadhoogte 180 mm
- hoogte x lengte x breedte 990 x 990 x 545 mm
- constructie van staal
- platform gesloten met greepuitsparing
- onderstel verzinkt in zilverkleurig
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wielen met massief rubber-banden
- 5 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	etages aantal	1 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
type platformwagen	duwbeugelwagen	borgrand	nee
draagvermogen	250 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
laadhoogte	180 mm	banden	massief rubber
lengte laadvlak	800 mm	wiellager	zwenklager
breedte laadvlak	500 mm	wiel-ø	125 mm

platform	gesloten	wielstand	rechthoekig
materiaal platform	MDF	hoogte	990 mm
oppervlak platform	gelamineerd	lengte	990 mm
platform uitrusting	greepuitsparing	breedte	545 mm
constructies	geen	oppervlak	verzinkt
nestbaar	nee	kleur	zilverkleurig
materiaal	staal	garantie	5 jaar
schuifbeugel	1 stuks	gewicht	10,5 kg

## Dit past ook bij ...

219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm