


Thurmetall armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1400 x 1205 x 695 mm, 9 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 500713



THURMETALL



Thurmetall Armoire à tiroirs

avec force par tiroir 200 kg

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1400 x 1205 x 695 mm
- 9 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x100 mm/6x150 mm/1x200 mm
- structure en acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 200 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec système de code de couleur
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures













- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie

Détails techniques





type de meuble	armoire	glissière tiroir	rail télescopique
type d'armoire	armoire à tiroirs	extension tiroir	100 %
matériau	acier	tiroir réglable en hauteur	25 mm
hauteur	1400 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	1205 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	695 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
équipement armoire	tiroirs	verrouillable	oui
nombre de tiroirs	9 pièce	système de fermeture	serrure à cylindre
nombre x hauteur tiroirs	2x100 mm/6x150 mm/1x200 mm	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 150 mm	6 pièce	roulant	non
hauteur frontale 200 mm	1 pièce	garantie	5 années
capacité de charge de tiroir	200 kg	certification	GS // TÜV
grille de compartimentage longit	50 mm	Poids	119 kg
grille de compartimentage transv	30 mm		

Accessoires

501097		cloison de séparation, 4 séparateurs longitudinaux + 5 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 150 mm, largeur 1100 mm
501098		cloison de séparation, 4 séparateurs longitudinaux + 5 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 200 / 250 mm, largeur 1100 mm
501114		cloison de séparation, 8 séparateurs longitudinaux + 22 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 1100 mm
501115		cloison de séparation, 8 séparateurs longitudinaux + 22 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 150 mm, largeur 1100 mm
501116		cloison de séparation, 8 séparateurs longitudinaux + 22 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 200 / 250 mm, largeur 1100 mm
501151		kit de bacs de rangement, composé de 54 bacs, 42 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 1100 mm
501165		kit de bacs de rangement, composé de 33 bacs, 33 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 1100 mm
501169		insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, largeur 1100 mm, en noir
501173		tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 1100 mm, largeur x profondeur 1100 x 600 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite

532138		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 30 mm
532139		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 50 mm

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge