

Kappes systeemkast

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 410 mm, 100 bakken, overzichtelijke onderdelenopslag op 16 niveaus met Stalen bodem en 100 bakken, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw voeten, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 522339



KAPPES



Kappes Stellingkast met extra platte stellingbakken

systeemkast






- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 410 mm
- 100 bakken
- uitrusting 64 x H x B x D 65 x 120 x 300 mm, 36 x H x B x D 65 x 240 x 300 mm
- draagvermogen per niveau 80 kg
- constructie van plaatstaal
- Stofdicht te sluiten via dubbele vleugel deur
- voorgebouwde, versterkte deuren
- deuropeningshoek 200 °
- overzichtelijke onderdelenopslag op 16 niveaus met Stalen bodem en 100 bakken
- Per 10 mm verstelbaar
- met draaigreep

- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw voeten
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag



Technische details


meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	systeemkast	sluitsysteem	cilinderslot
type deur	dubbele vleugel deur	onderbouw	voeten
hoogte	1950 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	1000 mm	in hoogte verstelbaar legbord	10 mm
diepte	410 mm	oppervlak legbord	verzinkt
kast uitrusting	legborden, kisten	afsluitbaar	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	16 stuks	vergrendeling	driezijdig
draagvermogen legbord	80 kg	openingshoek deur	200 °
zichtbakken aantal	100 stuks	greep	draaigreep
aantal bakken x maat	64 x H x B x D 65 x 120 x 300 mm, 36 x H x B x D 65 x 240 x 300 mm	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	deur uitvoering	voorgebouwde, versterkte deuren
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	121,68 kg
oppervlak romp	m. poedercoating		

Gerelateerde Producten

509403		dwarsverdeler, voor stellingbak, hoogte x breedte 65 x 120 mm, van polypropyleen in blauw
509404		dwarsverdeler, voor stellingbak, hoogte x breedte 65 x 240 mm, van polypropyleen in blauw
509406		etiket voor stellingbak, hoogte x breedte 22 x 75 mm, in wit
509651		dwarsverdeler, voor stellingbak, hoogte x breedte 65 x 120 mm, van polypropyleen in rood
509652		dwarsverdeler, voor stellingbak, hoogte x breedte 65 x 240 mm, van polypropyleen in rood

Dit past ook bij ...

103592		afvalbak, brandremmend, inhoud 57 l, hoogte x diameter 930 x 390 mm, romp van glasvezel in zwart, deksel van glasvezel in zwart
297555		systeemstelling - grondveld, CLIP, hoogte x breedte x diepte 2000 x 806 x 336 mm, vaklast 100 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

524162		<p>werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 2 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs</p>
527144		<p>bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil</p>
529930		<p>lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium</p>