

LISTA

zwaarlastkast met zwenkdeuren

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1146 x 690 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, 3 lade(n), afsluitbaar met Klapsluiting, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 530548



LISTA

10
YEARS
WARRANTY



LISTA Zwaarlastkast

met zwenkdeuren

zwaarlastkast met zwenkdeuren

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1146 x 690 mm
- constructie van plaatstaal, gelast
- dubbele zwenkdeuren met venster
- 4 niveaus met Stalen bodem
- 2 legborden uittrekbaar
- draagvermogen per niveau 160 kg
- 3 lade(n)
- laden hoogte 2x75 mm/1x150 mm
- draagvermogen per lade 200 kg
- ladegeleider 100 %
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 200 kg
- geleiding uittrekbaar legbord 100 %
- afsluitbaar met Klapsluiting
- onderbouw sokkel

- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- 10 jaar garantie



Technische details

meubeltype	kast	kleur romp	blauw // RAL 5012
type kast	systeemkast	kleur voorkant	blauw // RAL 5012
type deur	dubbele zwenkdeuren met venster	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	1950 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	1146 mm	sluitsysteem	Klapsluiting
diepte	690 mm	onderbouw	sokkel
kast uitrusting	legborden, uittreklegborden, lades	materiaal verwerking	gelast
legborden / schappen aantal	4 stuks	materiaal	plaatstaal
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	160 kg	scheidingswand	nee
laden aantal	3 stuks	uittrekbare lade	100 %
laden aantal x hoogte	2x75 mm/1x150 mm	uittrekbaar legbord	100 %
draagvermogen lade	200 kg	verrijdbaar	nee
uittrekbare legborden	2 stuks	garantie	10 jaar
draagvermogen uitgetrokken	200 kg	gewicht	212 kg

Gerelateerde Producten

530554		lade voor zwaarlastkast, hoogte x breedte x diepte 75 x 918 x 459 mm
530555		lade voor zwaarlastkast, hoogte x breedte x diepte 100 x 918 x 459 mm
530556		lade voor zwaarlastkast, hoogte x breedte x diepte 150 x 918 x 459 mm
530557		lade voor zwaarlastkast, hoogte x breedte x diepte 200 x 918 x 459 mm
530560		Stalen bodem voor zwaarlastkast, breedte x diepte 966 x 500 mm, draagvermogen 160 kg, van staal
530561		uittrekbaar legbord voor zwaarlastkast, breedte x diepte 918 x 459 mm, voor een vaklast van 200 kg, van staal
530562		set bakken, 18 bakdelen (12 x 4-delig, 6 x 3-delig) + 40 bakwanden, passend voor nuttige afmetingen laden 54 x 27 E = 918 x 459 mm, fronthoogte 75 mm, van kunststof in rood
530563		set inzetbakken, bestaand uit 24 bakken, 12 x BxD 150x75 mm, 12 x BxD 150x150 mm, passend voor nuttige afmetingen laden 54 x 27 E = 918 x 459 mm, fronthoogte 75 mm, hoogte 75 mm, van kunststof in rood
530565		sleufscheidingswandset, 7 x sleufwand + 14 x scheidingsplaat, passend voor nuttige afmetingen laden 54 x 27 E = 918 x 459 mm, fronthoogte 75 mm, hoogte 75 mm, van staal

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs

520197



gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw