

hofs dossierstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2700 x 1060 x 335 mm, veldlast 850 kg / vaklast 60 kg, 8 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 8 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 653842



hofs
REGALSYSTEME



hofs Dossier-inhaakstelling

Basisstelling

hofs dossierstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2700 x 1060 x 335 mm
- veldlast 850 kg / vaklast 60 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm
- 8 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 8 ordnerhoogtes
- niveaus met aanslagrand en legbordrand aan de zijkant van het






bovenste vakniveau tegen eruit vallen van ordners

- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	stelling	stabiliteit/versteving/schoren	diagonaalschoren
stellingtype	dossierstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	materiaal	staal
stellingveld	grondveld	stelling uitrusting	legborden
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	vakbreedte	1000 mm
hoogte	2700 mm	vakdiepte	300 mm
breedte	1060 mm	ordnerhoogtes	8 stuks
diepte	335 mm	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	8 stuks	oppervlak standaard	verzinkt
vaklast	60 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	850 kg	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	levering	gedemonteerd
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand // legbordrand aan de zijkant	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus in hoogte ve	ja	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	37,66 kg

Gerelateerde Producten

150122		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs
150123		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
653795		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2700 x 760 x 335 mm, veldlast 850 kg / vaklast 60 kg, 8 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 8 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

653864		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2700 x 1010 x 335 mm, veldlast 850 kg / vaklast 60 kg, 8 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 8 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
658835		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 300 mm, voor een vaklast van 60 kg, uitgerust met aanslagrand en veiligheidsrand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
868292		paal voor grondstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
953347		vakverdeler, vrijstaand, passend voor 25 mm randhoogte, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraffliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg