

fetra

Plattformwagen

MULTIVARIO

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Plattform aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 148307

fetra Plattformwagen MULTIVARIO

Traglast 600 kg

Plattformwagen










- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Ladehöhe 270 mm
- Plattform aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	600 kg	Bereifung	TPE
Ladehöhe	270 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenlänge	1200 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern

Ladeflächenbreite	800 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Material Plattform	Holz	Radanordnung	rechteckig
Aufbauten	keine	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
nestbar	nein	Farbe	brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung	verschweißt	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material	Stahl	Gewicht	35 kg
Euronorm	nein		

Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
119615		Ladefläche für Transportwagen, aus Sperrholz, für Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, wasserfest und rutschsicher, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158814		Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau