RAU

Werkbank

Serie 8000

Höhe x Breite x Tiefe 840 - 1040 x 1250 x 700 mm, Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung, Traglast 1250 kg, Gestellausführung 4-Fußgestell mit 2 Fußpaaren, Ausstattung: 5 Schubladen, 1 Schrank, Mit Flügeltür, Verschließbar mit Stiftzylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau









Artikelnummer: 230950









Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 840 1040 x 1250 x 700 mm
- Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 1250 kg
- Höhenverstellung über C-Profilstahl mit Lochraster
- Gestellausführung 4-Fußgestell mit 2 Fußpaaren
- Ausstattung: 5 Schubladen, 1 Schrank
- links 1 Schrank
- mitte oben 2 Schubladen (ganze Breite)
- rechts 3 Schubladen

- Schubladen Höhe 1x60 mm/4x120 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 490 x 560 mm, Nutzhöhe = Fronthöhe - 15 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen rollengelagert mit Selbsteinlauf, Auszug 90 %
- Mit Flügeltür
- Mit durchgehender Griffleiste ErgoScript® mit alufarbenem Overlay und Klarsichtabdeckung
- Mit Beschriftungsfeld
- Verschließbar mit Stiftzylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie

Technische Details			
Möbeltyp	Tisch	Auszug Schublade	90 %
Tischtyp	Werkbank	Auszugsführung Schublade	rollengelagert mit Selbsteinlauf
Gestellausführung	4-Fußgestell mit 2 Fußpaaren	abschließbar	ja
Höhe	840-1040 mm	Griff	durchgehende Griffleiste
Breite	1250 mm	Beschriftungsfeld	ja
Tiefe	700 mm	Material Platte	Buche-Massivholz
Stärke Platte	40 mm	Oberfläche Platte	mit Lackleinölung
Tiefe Platte	700 mm	Farbe Platte	Buche
Traglast	1250 kg	Material Gestell	Stahl
höhenverstellbar	ja	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Höhenverstellung durch	C-Profilstahl mit Lochraster	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Werkbank Ausstattung	5 Schubladen, 1 Schrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Unterbauten links	1 Schrank	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Unterbauten Mitte	oben 2 Schubladen (ganze Breite)	Material Verarbeitung	verschweißt
Unterbauten rechts	3 Schubladen	Schließsystem	Stiftzylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe	1x60 mm/4x120 mm	Türtyp	Flügeltür
Nutzbreite Schublade	490 mm	fahrbar	nein
Nutztiefe Schublade	560 mm	Anlieferung	fertig montiert
Nutzhöhe Schublade (detailliert)	Fronthöhe - 15 mm	Garantie	5 Jahre
Schubladentraglast	100 kg	Gewicht	142 kg

Zubehör

230961



Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1250 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau, Ausstattung: 1 Stützenpaar, 2 Lochplatten, 1 neigbare Metallablage, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen

230967		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 1250 x 3500 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen
230975		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 1250 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 2 Lochplatten, 1 neigbare Metallablage, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Flachbildschirmhalter
230982	M/m	Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 1250 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Flachbildschirmhalter, 1 Kartonagenmagazin
230990		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1380 x 1250 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Auslegerpaar, 2 Laufschienen, 1 Laufwagen mit Karabiner, 1 Leuchte

Dazu passt auch			
149865		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 100 x 100 mm, Aus Polypropylen in rot	
184411		Anti-Ermüdungsmatte, Meterware, Höhe x Breite 12 x 600 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit Hammerschlagoberfläche in schwarz, fördert Entlastung von Rücken und Beinen, Beständig gegen Abnutzung	
195726	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Parallelschraubstock, Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau	
225020		Schubladenmagazin, Höhe x Breite x Tiefe 525 x 300 x 135 mm, 10 Schublade(n), Schubladen in weiß transluzent	
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz	