

**bott**

## Schubladenschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 800 x 550 mm, 2 Schublade(n), mit Vollauszug, 1 Ebene(n) mit Stahlboden, Korpus mit Puerbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Puerbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 232226



### Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 800 x 550 mm
- 2 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x125 mm/1x175 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Türöffnungswinkel 180 °
- mit Vollauszug
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- mit Auszugssperre
- 1 Ebene(n) mit Stahlboden
- Korpus mit Puerbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Puerbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



## Technische Details

|                          |                   |                       |                      |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Möbeltyp                 | Schrank           | Böden / Ebenen Anzahl | 1 Stück              |
| Schranktyp               | Schubladenschrank | Böden- / Ebenentyp    | Stahlboden           |
| Material                 | Stahl             | Auszug Schublade      | 100 %                |
| Material Verarbeitung    | verschweißt       | Farbe Korpus          | lichtgrau // RAL7035 |
| Höhe                     | 900 mm            | Farbe Front           | lichtgrau // RAL7035 |
| Breite                   | 800 mm            | Oberfläche Korpus     | mit Puerbeschichtung |
| Tiefe                    | 550 mm            | Oberfläche Front      | mit Puerbeschichtung |
| Türen Anzahl             | 1 Stück           | Auszugssperre         | Auszugssperre        |
| Türöffnungswinkel        | 180 °             | Auszugsart            | Vollauszug           |
| Schubladen Anzahl        | 2 Stück           | Oberfläche Boden      | verzinkt             |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x125 mm/1x175 mm | Mitteltrennwand       | nein                 |
| Schubladentraglast       | 75 kg             | Gewicht               | 52,176 kg            |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 232994 |    | Trenn- und Steckwände, mit 5 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                 |
| 232995 |  | Trenn- und Steckwände, mit 5 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                       |
| 232996 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                 |
| 232997 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                       |
| 232998 |  | Trenn- und Steckwände, mit 15 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                |
| 232999 |  | Trenn- und Steckwände, mit 15 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                      |
| 233015 |  | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 800 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz  |
| 233020 |  | Stahlboden für Universalschrank, für Schrank Breite x Tiefe 800 x 550 mm, Traglast 75 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233034 |  | Abrollrand, Für Schubladenschrank, Breite x Tiefe 800 x 550 mm, in schwarz   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 233067 |  | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 800 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 233071 |  | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 800 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 233441 |  | Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 800 x 550 mm, aus Buche-Multiplex in Dekor braun   |
| 233442 |  | Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 800 x 550 mm, aus Spanplatte mit Linoleumbelag in Dekor grau   |
| 233448 |  | Schubladeneinsatzset, mit 24 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau   |

### Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |    | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün   |
| 217145 |   | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall   |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung   |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |