

## Casoo Bockrolle



Traglast 200 kg, Mit Elastik-Bereifung,  
Nabe mit Doppelkugellager,  
Durchmesser 100 mm, Naben Länge  
40 mm, Felge aus Aluminium,  
Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243113



### Bockrolle

- Traglast 200 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Nabe mit Doppelkugellager
- Durchmesser 100 mm
- Naben Länge 40 mm
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	200 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Elastik	Nabenlänge	40 mm
Rad-Ø	100 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm

Material Felge	Aluminium	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Doppelkugellager	Gewicht	0,87 kg