

SECO

Schiebebügelwagen

RuXXac Dandy XL

Traglast 330 kg, Ladefläche Länge x Breite 935 x 605 mm, Plattform aus Kunststoff, Plattform durchbrochen mit Griffloch, Schiebebügel klappbar, Gestell in grau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 273071



Schiebebügelwagen

- Geeignet für ergonomische Transporte
- Traglast 330 kg
- Ladefläche Länge x Breite 935 x 605 mm
- Höhe x Länge x Breite 935 x 995 x 605 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschraubt)
- Plattform aus Kunststoff
- Plattform durchbrochen mit Griffloch
- Plattform wasserfest
- Schiebebügel klappbar
- Gestell in grau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt





Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Schiebebügel 1 Stück

Wagentyp	Plattformwagen	Etagen Anzahl	1 Stück
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	klappbar	ja
geeignet für (Anwendung)	ergonomische Transporte	Klappfunktion	Schiebebügel klappbar
Traglast	330 kg	Sicherungsrand	nein
Ladeflächenlänge	935 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	605 mm	Bereifung	Vollgummi
Plattform	durchbrochen	Durchmesser Rad	130 mm
Material Plattform	Kunststoff	Radanordnung	rechteckig
Plattform Ausstattung	Griffloch	Höhe	935 mm
Plattform Ausführung	wasserfest	Länge	995 mm
Aufbauten	keine	Breite	605 mm
nestbar	nein	Farbe	grau
Material	Stahl	Anlieferung	zerlegt
Material Verarbeitung	verschraubt	Gewicht	14,5 kg

Dazu passt auch ...

149734		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
219530		Kunstpflanze Olivenbaum, Höhe 1250 mm, Pflanze aus Polyethylen, Stamm aus Holz, Topf aus Kunststoff in schwarz
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße