

BASIC OFL TR 5000 830 BK

Artikelnummer

EL10810879

GTIN

4015120810879



Productbeschrijving

- LED-schijnwerper met compacte aluminium behuizing voor onopvallende montage, zwart
- 50 W lichtsterkte met 3000 K lichtkleur (wit)
- Zeer goede efficiëntie met ca. 100 lm/W

Technische gegevens


ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Schijnwerpers
Productinformatie	De schijnwerpers zijn bedoeld voor gebruik buitenshuis. Bij gebruik binnen (bijv. onder het plafond) kan de warmte eventueel niet voldoende worden afgevoerd.
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Type aansluiting	Open eind
Aansluitbare kabeldiameter	0,75 – 2,5 mm ²
Aantal contacten	3
Lengte aansluitkabel	0,8 m
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 252 mm x Breedte 240 mm x Hoogte/diepte 32 mm
Gewicht	977 g
Materiaal	Aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof
Beschermingsgraad	IP65
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+40 °C
Kleur	zwart, overeenkomstig RAL 9005
Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	220 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
Inschakelstroom	10,1 A / 36 µs
Lekstroom	0,172 mA
VERLICHTING	
Diffusor	helder
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	120 °
Unified Glare Rating	< 30
Flikkerfactor	<30%
Nominaal vermogen P	47 W
Lichtstroom	5000 lm
Lichtopbrengst	106 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	2 SDCM
Color Quality Scale	>80
Nominale levensduur L70B10 Bij 25 °C	50000 h
Nominale levensduur L70B50 Bij 25 °C	50000 h
Nominale levensduur L80B10 Bij 25 °C	35000 h
Nominale levensduur L80B50 Bij 25 °C	35000 h
Nominale levensduur L90B10 Bij 25 °C	25000 h
Nominale levensduur L90B50 Bij 25 °C	25000 h
Fotobiologische veiligheid	RG0


BASIC OFL TR 5000 830 BK

Artikelnummer **GTIN**
EL10810879 4015120810879


Maattekening



Lichtverteilungskurve_Bild (web)



Schakelschema



Standardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- De compacte schijnwerper OFL BASIC is geschikt voor ruimtebesparende verlichting van verkeerswegen, garages en parkeerplaatsen of voor de belichting van gevels en borden.
- LED-schijnwerper met compacte aluminium behuizing voor onopvallende montage, wit.
- 50 W lichtsterkte met 3000 K lichtkleur (wit).
- Zeer goede efficiëntie met ca. 100 lm/W