

Artikelnummer: 308634

Kurzbeschreibung: Kantoorwagen met zijwanden en achterwand, 1000 x 490 mm, draagvermogen 150 kg



Langbeschreibung: Kantoorwagen met zijwanden en achterwand, 1000 x 490 mm, draagvermogen 150 kg: De handige schapwagen is bijzonder geschikt voor kantoor- en administratiegebieden. Bestanden en documenten kunnen binnen handbereik worden opgeslagen, opgeslagen en vervoerd.

De legborden zijn vast geklonken en kunnen niet worden verwijderd. Wielen met niet-markerende banden. [ul] Stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm) Stuurwielen met grijze massief rubberen banden en rollagers, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3, bokwielen (niet draaibaar) met grijze massief rubberen banden en rollagers. Gegalvaniseerde behuizing Legborden en wanden van houtvezelplaat (MDF) met wit decor Hoekig stalen frame (30/30/3 mm) Poedercoating in lichtgrijs (RAL 7035) Laadoppervlak: B 1000 x D 490 mm Buitenafmetingen: B 1180 x D 500 mm Totale hoogte: 1070 mm Vloerhoogte: 190/550/920 mm Hoogte duwbeugel: 930 mm Draagvermogen: 150 kg Wiel a^o: 125 mm Eigen gewicht: 48 kg[ul]

