

Artikelnummer: 30982

Kurzbeschreibung: Insteekstelling Stora 100, open hoekkast bouwdeel, 6 legborden, B 370 mm + diepte



Langbeschreibung: Legbordstelling Stora 100, stellingsectie met 6 legborden, D 600 mm, zwarte palen: [ul] De verschillende stellingelementen kunnen eenvoudig gecombineerd worden Breedte per stellingwand = nominale breedte + 30 mm Hoeelementen voor optimaal ruimtegebruik Planken met 40 mm hoge opstaande rand Planken zijn in stappen van 60 mm in hoogte verstelbaar Hoogwaardige poedercoating Frame: zwart (RAL 9005) Planken en toebehoren: lichtgrijs (RAL 7035) Ieder rek bestaat uit vakken en 1 afsluitframe Draagkracht per vak: 100 kg* Draagkracht per veld: 600 kg* Diepte: 600 mm Uniforme hoogte: 2600 mm[ul]* (bij gelijkmatig verdeelde last)Veiligheidsadvies: Stellingen met hoogte-/diepteverhouding \approx 5 : 1 tegen kantelen beveiligen (wand- of vloerverankering)

