



Hochwertiges Qualitätswerkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 geschmiedet.

Schraubersatz mit 1/4"-Ratsche und Magnethalter, 39-teilig.



Steckschlüsseinsätze von 4 - 14 mm. Dazu 16 Sechskantbits aus hochlegiertem Spezialstahl. Je 1 Adapter für Verbindung Sechskant/Vierkant (Magnethalter/Steckschlüsseinsatz) und Innensechskant/Innenvierkant (Ratsche/Schrauberbit). Abgewinkelte Innensechskantschlüssel Gr. 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 und 3 mm. Sonstiger Inhalt siehe Abbildung.

Das wichtigste Teil: die Ratsche. Aus einem Stück aus CrV-Stahl geschmiedet. Gehärtet und mit makelloser Verzahnung: mehrere der 52 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen extrem hohes Drehmoment. Mit Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck.

Klicken Sie hier für weitere Informationen

In stabilem, pulverbeschichtetem Stahlkasten. Mit verwindungsfester, unverwütllicher Formeinlage aus gespritztem POLYPROPYLEN. Ölfest, säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft gut lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten!

NO 23 070



1 Schraubendrehergriff mit 1/4"-Vierkant. Im Griff oben 1/4"-Aufnahme zum Aufsetzen einer Ratsche oder eines T-Stückes.



Qualität gewinnt:

Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser, als von DIN/ISO gefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen.