

PH 1,5/S/4 - Kabelgehäuse

3212769

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212769>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelgehäuse, Rastermaß: 14 mm, Länge: 19,9 mm, Breite: 14 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau

Ihre Vorteile

- Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
- Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
- Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3212769
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE224Z
Katalogseite	Seite 366 (C-1-2019)
GTIN	4046356573528
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,422 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,98 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

PH 1,5/S/4 - Kabelgehäuse



3212769

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212769>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelgehäuse
Polzahl	4
Rastermaß	14 mm
Verriegelungsart	Rastverriegelung

Materialangaben

Farbe	grau
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Oberflächen Flammpbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxizität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden

Maße

Breite	14 mm
Höhe	36,8 mm
Länge	19,9 mm
Rastermaß	14 mm

PH 1,5/S/4 - Kabelgehäuse

3212769

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212769>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PH 1,5/S/4 - Kabelgehäuse

3212769

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212769>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

PH 1,5/S/4 - Kabelgehäuse

3212769

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212769>



Zubehör

AI-S 1 - 8 TQ - Aderendhülse

1200293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200293>



Aderendhülse, S-Slimline, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14,5 mm, Farbe: türkis

ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Zackband flach

0829392

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829392>



Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

PH 1,5/S/4 - Kabelgehäuse

3212769

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212769>



ZBF 3,5 CUS - Zackband flach

0829394

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829394>



Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach

0801406

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801406>



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 3,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

PH 1,5/S/4 - Kabelgehäuse

3212769


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212769>



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach

0801407

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801407>



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 .. 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 3,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

UCT-TMF 3,5 - Marker für Klemmen

0829486

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829486>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 2,7 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 108

PH 1,5/S/4 - Kabelgehäuse

3212769

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3212769>



UCT-TMF 3,5 CUS - Marker für Klemmen

0829644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829644>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 2,7 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 108

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de