

## ZANGEN FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN

▶ 3-734-13

NEU

### ESD Schrauben-AUSDREH-Zange, ableitfähig

Das perfekte Werkzeug, um Schrauben mit defekten Schraubköpfen gut und sicher herauszudrehen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kombizangen sitzen hier die Greifzähne (Hieb) nicht quer sondern längs. Dadurch umschließen die Backen den Schraubkopf perfekt und haben direkt Halt, so kann die Schraube schnell und abrutschsicher herausgedreht werden. Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, matt poliert, eingelegetes Gewerbe, mit leitfähiger Handschutzhülle. ESD Ableitwiderstand  $10^3 \Omega$ . Geeignet für Schraubköpfe  $\varnothing 2,0 - 3,5 \text{ mm}$

Kopfbreite: 12 mm, Gesamtlänge: 120 mm, Gewicht: 75 g



3-734-13



▶ 3-573

### Wasserpumpenzange 180 mm mit Push-Button

Größenverstellbar auf Knopfdruck – Dank Push-Button. Mit extra schlankem Kopf für schwer zugängliche Stellen und schutzüberzogenen, rutschfesten Handgriffen.

Gesamtlänge: 180 mm, Gewicht: 170 g



3-573



▶ 3-575-6

### Wasserpumpenzange 240 mm

Wasserpumpenzange 240 mm, sehr stabil, tauchisoliert, rutschfeste Handgriffe.

Gesamtlänge: 240 mm, Gewicht: 380 g



3-575-6

▶ 3-0641

### Mini-Seitenschneider ohne Wate für CU-Drähte bis $\varnothing 1,0 \text{ mm}$

Elektronik Seitenschneider mit Feder, ohne Schneidwate, für CU-Drähte bis  $\varnothing 1,0 \text{ mm}$  / 18 AWG.

Gesamtlänge: 135 mm, Gewicht: 70 g



3-0641

▶ 3-0645

### Abisolierer Mini-Seitenschneider ohne Wate für CU-Drähte bis $\varnothing 0,8 \text{ mm}$

Abisolierer-Seitenschneider Standardausführung, mit Feder, ohne Schneidwate, für CU-Drähte bis  $\varnothing 0,8 \text{ mm}$  / 22-26 AWG.

Gesamtlänge: 130 mm, Gewicht: 80 g



3-0645

▶ 3-0648

### Kabelschneider bis $\varnothing 10,5 \text{ mm}$ LOCK Funktion

speziell für Koaxialkabel, robuste Ausführung, Feder und Feststellvorrichtung, nicht für Stahldrähte

Gesamtlänge: 170 mm, Gewicht: 155 g



3-0648